

**HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi, 3xD, Ø DC: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	235005 14
GTIN	4062406253035
Tuoteluokka	22L

**Kuvaus****Malli:**

HOLEX Pro Drill -teräpalamassiiviporassa yhdistyy kustannustehokkuus ja teknisesti pitkälle kehitetty suorituskyky.

Myös hyvin vaativiin porauksiin 4xD saakka.

**Poraustoleranssi:** -0,1 / +0,25 mm

**Käyttö:**

Teräpalat nro 235030 - 235082.

Tarvitaan sekä SOMT-teräpalat ulkoiselle WPL-aluspalalle että XOMT-teräpalat sisäiselle WPL-aluspalalle.

**Toimituksen sisältö:**

Teräpalaruuvit (ilman teräpaloja).

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	232980 1 (TX6;0,4Nm)
Terien lkm Z	1
Nimellis-Ø D	14
Sarja	HOLEX Pro
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT05T204 / XOMT05T204
Hyötypituus L <sub>1</sub>	45 mm
Varren pituus L <sub>s</sub>	50 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm

Kokonaispituus L	110 mm
Maksimaalinen säätöraja $V_{\max}$	0,25 mm
Ulkonema $L_A$	60 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

6 mm teräTorx®-ruuveille Torx®-profili TX6	659922 TX6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200