

**HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi, 2xD, Ø DC: 34mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 235000 34     |
| GTIN         | 4062406252960 |
| Tuoteluokka  | 22L           |

**Kuvaus****Malli:**

HOLEX Pro Drill -teräpalamassiiviporassa yhdistyy kustannustehokkuus ja teknisesti pitkälle kehitetty suorituskyky.

Myös hyvin vaativiin porauksiin 4xD saakka.

**Poraustoleranssi:** -0,1 / +0,25 mm

**Käyttö:**

Teräpalat nro 235030 - 235082.

Tarvitaan sekä SOMT-teräpalat ulkoiselle WPL-aluspalalle että XOMT-teräpalat sisäiselle WPL-aluspalalle.

**Toimituksen sisältö:**

Teräpalaruuvit (ilman teräpaloja).

**Tekninen kuvaus**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Kääntöterä-ruuvisarja        | 232980 5 (TX15;3Nm)     |
| Hyötypituus L <sub>1</sub>   | 71 mm                   |
| ISO-koodi-kääntöterä         | SOMT110408 / XOMT110406 |
| Varren pituus L <sub>s</sub> | 60 mm                   |
| Sarja                        | HOLEX Pro               |
| Nimellis-Ø D                 | 34                      |
| varren Ø D <sub>s</sub>      | 32 mm                   |
| Terien lkm Z                 | 1                       |

|   |  |
|---|--|
| Kokonaispituus L                        | 159 mm                                 |
| Maksimaalinen säätöraja $V_{\max}$      | 0,35 mm                                |
| Ulkonema $L_A$                          | 99 mm                                  |
| Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2xD                                    |
| Varsi                                   | ISO 9766                               |
| Poran käyttö                            | kupera rajoitetusti                    |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti viisto ulostuloporaus     |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti pakettiporaus             |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti keskitysporaus            |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti poikittaisporaus          |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
| Sisäjähdytys                            | kyllä                                  |
| Lastuamisstrategia                      | HPC                                    |
| Tuotetyyppi                             | Kääntöteräpora                         |

## Tarvikkeet

|   |             |
|---|-------------|
| 6 mm teräTorx®-ruuveille Torx®-profili TX15   | 659922 TX15 |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys<br>Suurin kiristysmomentti 500 cNm | 659957 500  |