

**HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi, 3xD, Ø DC: 16mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 235005 16     |
| GTIN         | 4062406253059 |
| Tuoteluokka  | 22L           |

**Kuvaus****Malli:**

HOLEX Pro Drill -teräpalamassiiviporassa yhdistyy kustannustehokkuus ja teknisesti pitkälle kehitetty suorituskyky.

Myös hyvin vaativiin porauksiin 4xD saakka.

**Poraustoleranssi:** -0,1 / +0,25 mm

**Käyttö:**

Teräpalat nro 235030 - 235082.

Tarvitaan sekä SOMT-teräpalat ulkoiselle WPL-aluspalalle että XOMT-teräpalat sisäiselle WPL-aluspalalle.

**Toimituksen sisältö:**

Teräpalaruuvit (ilman teräpaloja).

**Tekninen kuvaus**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| ISO-koodi-kääntöterä         | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
| varren Ø D <sub>s</sub>      | 20 mm                   |
| Terien lkm Z                 | 1                       |
| Nimellis-Ø D                 | 16                      |
| Sarja                        | HOLEX Pro               |
| Kääntöterä-ruuvisarja        | 232980 1 (TX6;0,4Nm)    |
| Hyötypituus L <sub>1</sub>   | 51 mm                   |
| Varren pituus L <sub>s</sub> | 50 mm                   |

|   |  |
|---|--|
| Kokonaispituus L                        | 117 mm                                 |
| Maksimaalinen säätöraja $V_{\max}$      | 0,25 mm                                |
| Ulkonema $L_A$                          | 67 mm                                  |
| Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D                                    |
| Varsi                                   | ISO 9766                               |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti viisto ulostuloporaus     |
| Poran käyttö                            | kupera rajoitetusti                    |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti poikittaisporaus          |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti pakettiporaus             |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti viisto ulostuloporaus     |
| Sisäjähdytys                            | kyllä                                  |
| Lastuamisstrategia                      | HPC                                    |
| Tuotetyyppi                             | Kääntöteräpora                         |

## Tarvikkeet

|   |            |
|---|------------|
| 6 mm teräTorx®-ruuveille Torx®-profili TX6  | 659922 TX6 |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys<br>Suurin kiristysmomentti 200 cNm | 659957 200 |