

**HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi, 3xD, Ø DC: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	235005 25
GTIN	4062406253196
Tuoteluokka	22L

**Kuvaus****Malli:**

HOLEX Pro Drill -teräpalamassiiviporassa yhdistyy kustannustehokkuus ja teknisesti pitkälle kehitetty suorituskyky.

Myös hyvin vaativiin porauksiin 4xD saakka.

**Poraustoleranssi:** -0,1 / +0,25 mm

**Käyttö:**

Teräpalat nro 235030 - 235082.

Tarvitaan sekä SOMT-teräpalat ulkoiselle WPL-aluspalalle että XOMT-teräpalat sisäiselle WPL-aluspalalle.

**Toimituksen sisältö:**

Teräpalaruuvit (ilman teräpaloja).

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Nimellis-Ø D	25
Terien lkm Z	1
Sarja	HOLEX Pro
Kääntöterä-ruuvisarja	232980 4 (TX9;1,2Nm)
Varren pituus L <sub>s</sub>	60 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	78 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT093608 / XOMT093605

Kokonaispituus L	160 mm
Maksimaalinen säätöraja $V_{max}$	0,3 mm
Ulkonema $L_A$	100 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

6 mm teräTorx®-ruuveille Torx®-profili TX9	659922 TX9
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200