

**HOLEX****HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi, 4xD, Ø DC: 33mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	235010 33
GTIN	4062406253646
Tuoteluokka	22L

**Kuvaus****Malli:**

HOLEX Pro Drill -teräpalamassiiviporassa yhdistyy kustannustehokkuus ja teknisesti pitkälle kehitetty suorituskyky.

Myös hyvin vaativiin porauksiin 4xD saakka.

**Poraustoleranssi:** -0,05 / +0,3 mm

**Käyttö:**

Teräpalat nro 235030 - 235082.

Tarvitaan sekä SOMT-teräpalat ulkoiselle WPL-aluspalalle että XOMT-teräpalat sisäiselle WPL-aluspalalle.

**Toimituksen sisältö:**

Teräpalaruuvit (ilman teräpaloja).

**Suositus:**

Alkuporauksessa syöttöä on vähennettävä 70 prosenttiin.

**Tekninen kuvaus**

Sarja	HOLEX Pro
Varren pituus L <sub>s</sub>	60 mm

Hyötypituus $L_1$	135 mm
Terien lkm Z	1
varren $\varnothing D_s$	32 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT110408 / XOMT110406
Nimellis- $\varnothing D$	33
Kääntöterä-ruuvisarja	232980 5 (TX15;3Nm)
Kokonaispituus L	223 mm
Maksimaalinen säätöraja $V_{max}$	0,35 mm
Ulkonema $L_A$	163 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	4×D
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

6 mm teräTorx®-ruuveille Torx®-profiili TX15	659922 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500