



ER-kiristysholkki kierretapeille, ER 16, Nim. kiristys- \varnothing d: 4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	309455 4
GTIN	4062406254025
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus

Malli:

- Kierreporan kiinnitys ympäröivällä kuulakiinnitysmekanismilla.
- Integroitu pikavaihtolaite.
- Kiristysholkit kierreporaukseen, DIN 6499 / ISO 15488 -standardien tyyliiset.

Etu:

Nopea lukitus ja avaus jousella. Ruuvaaminen kierreporan nelikantaan ei ole tarpeellista.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Huomautus:

Kiinnittää vain nimellishalkaisijan. **Ei sovi tarkkuus-ER-kiristysholkki-istukkaan CENTRO P.**

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys- \varnothing d	4 mm
Sovitin	ER 16
Ulko- \varnothing D	16 mm
Kokonaispituus L	32,5 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

