



## ER-kiristysholkki kierretapeille, ER 25, Nim. kiristys-Ø d: 3,5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	309457 3,5
GTIN	4062406254056
Tuoteluokka	32Z

### Kuvaus

#### Malli:

- Kierreporan kiinnitys ympäröivällä kuulakiinnitysmekanismilla.
- Integroitu pikavaihtolaite.
- Kiristysholkit kierreporaukseen, DIN 6499 / ISO 15488 -standardien tyylliset.

#### Etu:

Nopea lukitus ja avaus jousella. Ruuvaaminen kierreporan nelikantaan ei ole tarpeellista.

#### Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

#### Huomautus:

Kiinnittää vain nimellishalkaisijan. **Ei sovi tarkkuus-ER-kiristysholkki-istukkaan CENTRO P.**

### Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	3,5 mm
Sovitin	ER 25
Ulko-Ø D	25 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

