

HOLEX**ER-kiristysholkki kierretapeille, ER 25, Nim. kiristys-Ø d: 9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309457 9
GTIN	4062406254117
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Malli:**

- Kierreporan kiinnitys ympäröivällä kuulakiinnitysmekanismilla.
- Integroitu pikavaihtolaite.
- Kiristysholkit kierreporaukseen, DIN 6499 / ISO 15488 -standardien tyylliset.

Etu:

Nopea lukitus ja avaus jousella. Ruuvaaminen kierreporan nelikantaan ei ole tarpeellista.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Huomautus:

Kiinnittää vain nimellishalkaisijan. **Ei sovi tarkkuus-ER-kiristysholkki-istukkaan CENTRO P.**

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	9 mm
Sovitin	ER 25
Ulko-Ø D	25 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

