

 Atlas Copco

## Paineilmaporakone, Tyyppi: D2121Q



### Tilaustiedot

Tilausnumero	079051 D2121Q
GTIN	7322590013295
Tuoteluokka	03R

### Kuvaus

#### Malli:

Kaikki tekniset tiedot koskevat virtauspainetta **6,3 baaria** ja ilmoitettua letkun sisähalkaisijaa. Tehokas ja erittäin tasakäyntinen porakonesarja, pistoolimalli, porausteho teräkseen 13 mm:iin asti. Poistoilma on suunnattu kahvan kautta pois työkappaleesta, mikä ehkäisee porauslastujen leviämisen. Pikakiinnitysisätkä.

#### Toimituksen sisältö:

**Pikakiinnitysporaistukka.** Sisältää lisäkahvan.

#### Varaosa:

**Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):** Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa- ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

### Tekninen kuvaus

Toimintäääni	87 dB(A)
Paino	1,4 kg
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Pituus	248 mm
Antoteho	350 W
Valmistajamerkintä	D2121Q
Enimmäisilmantarve	600 l/min

Enimmäiskierrosluku	0 - 750 min <sup>-1</sup>
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	2,5 m/s <sup>2</sup>
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Porakone