



ER-kiristysholkki kierretapeille, ER 32, Nim. kiristys- \varnothing d: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	309458 10
GTIN	4062406254209
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus

Malli:

- Kierreporan kiinnitys ympäröivällä kuulakiinnitysmekanismilla.
- Integroitu pikavaihtolaite.
- Kiristysholkit kierreporaukseen, DIN 6499 / ISO 15488 -standardien tyylliset.

Etu:

Nopea lukitus ja avaus jousella. Ruuvaaminen kierreporan nelikantaan ei ole tarpeellista.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Huomautus:

Kiinnittää vain nimellishalkaisijan. **Ei sovi tarkkuus-ER-kiristysholkki-istukkaan CENTRO P.**

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys- \varnothing d	10 mm
Sovitin	ER 32
Ulko- \varnothing D	32 mm
Kokonaispituus L	49 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

