

**ER-kiristysholkki kierretapeille, ER 32, Nim. kiristys-Ø d: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309458 12
GTIN	4062406254421
Tuoteluokka	32Z

**Kuvaus****Malli:**

- Kierreporan kiinnitys ympäröivällä kuulakiinnitysmekanismilla.
- Integroitu pikavaihtolaite.
- Kiristysholkit kierreporaukseen, DIN 6499 / ISO 15488 -standardien tyylliset.

**Etu:**

Nopea lukitus ja avaus jousella. Ruuvaaminen kierreporan nelikantaan ei ole tarpeellista.

**Sopii:**

Kaikki ER-vakiokiristysholki-istukat.

**Huomautus:**

Kiinnittää vain nimellishalkaisijan. **Ei sovi tarkkuus-ER-kiristysholki-istukkaan CENTRO P.**

**Tekninen kuvaus**

Nim. kiristys-Ø d	12 mm
Sovitin	ER 32
Ulko-Ø D	32 mm
Kokonaispituus L	49 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

