

**Garant****Hydraulipidike VDI 30, VDI 30, ØD1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319753 20
GTIN	4062406254490
Tuoteluokka	31M

**Kuvaus****Malli:**

Ainutlaatuinen kiinnitysväli, kiinnittää h6- ja h7-varret. Otsapuolen lasermerkintä ja pidikkeessä oleva suuntausruuvi mahdollistavat sisäSORVAUSPITIMEN helpon ja selkeän suuntauksen. Mukana pituudensäätöruuvi. Soveltuu sisäjähdytykseen.

Kaksi kiinnitysruuvia helpottavat pääsyä kohteeseen, olipa kyseessä pää- tai vastakara. Sisältää kuulasuihkutuslaitteen.

**Etu:**

- **Ihanteelliset vaimennusominaisuudet, ja sen ansiosta optimaaliset työkappaleiden pinnat ja pitempi käyttöikä.**
- **Nopea ja helppo käsitellä.**
- **Välihylysten joustava käyttö.**
- **Täydellinen keskiöinti.**

**Käyttö:**

Soveltuu poraukseen, kalvintaan, upotukseen ja myös poraustuurnien käyttöön.

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø D	42 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Paino	0,5 kg

Ulkonema A-mitta	64 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	42 mm
Sovitin	VDI 30
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka