

**Garant****Hydraulipidike Varren Ø 40 mm, ØD1: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319752 25
GTIN	4062406254551
Tuoteluokka	31M

**Kuvaus****Malli:**

Ainutlaatuinen kiinnitysväli, kiinnittää h6- ja h7-varret. Otsapuolen lasermerkintä ja pidikkeessä oleva suuntausruuvi mahdollistavat sisäorvauspitimen helpon ja selkeän suuntauksen. Mukana pituudensäätöruuvi. Soveltuu sisäjähdytykseen.

Joustava käyttö kaikissa revolverityypeissä.

**Etu:**

- **Ihanteelliset vaimennusominaisuudet, ja sen ansiosta optimaaliset työkappaleiden pinnat ja pitempi käyttöikä.**
- **Nopea ja helppo käsitellä.**
- **Välihylysyjen joustava käyttö.**
- **Täydellinen keskiöinti.**

**Käyttö:**

Soveltuu poraukseen, kalvintaan, upotukseen ja myös poraustuurnien käyttöön.

**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Ulkonema A-mitta	19,5 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	69 mm
kierre M	M27×1

Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	25 mm
$\varnothing$ D <sub>2</sub>	46 mm
Leveys B	56 mm
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka