

Garant**Hydraulipidike Varren -Ø 32 mm, ØD1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319751 16
GTIN	4062406254513
Tuoteluokka	31M

Kuvaus**Malli:**

Ainutlaatuinen kiinnitysväli, kiinnittää h6- ja h7-varret. Otsapuolen lasermerkintä ja pidikkeessä oleva suuntausruuvi mahdollistavat sisäsorvauspitimen helpon ja selkeän suuntauksen. Mukana pituudensäätöruuvi. Soveltuu sisäjähdytykseen.

Joustava käyttö kaikissa revolverityypeissä.

Etu:

- **Ihanteelliset vaimennusominaisuudet, ja sen ansiosta optimaaliset työkappaleiden pinnat ja pitempi käyttöikä.**
- **Nopea ja helppo käsitellä.**
- **Välihylysyjen joustava käyttö.**
- **Täydellinen keskiöinti.**

Käyttö:

Soveltuu poraukseen, kalvintaan, upotukseen ja myös poraustuurnien käyttöön.

Tekninen kuvaus

kierre M	22
Ø D ₃	32 mm
Hyötypituus L ₁	59 mm
Ulkonema A-mitta	19,5 mm

Ø D ₂	41 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Leveys B	50 mm
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka