

Garant**Hydraulipidike Varren Ø 40 mm, ØD1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319752 16
GTIN	4062406254537
Tuoteluokka	31M

Kuvaus**Malli:**

Ainutlaatuinen kiinnitysväli, kiinnittää h6- ja h7-varret. Otsapuolen lasermerkintä ja pidikkeessä oleva suuntausruuvi mahdollistavat sisäsorvauspitimen helpon ja selkeän suuntauksen. Mukana pituudensäätöruuvi. Soveltuu sisäjähdytykseen.

Joustava käyttö kaikissa revolverityypeissä.

Etu:

- Ihanteelliset vaimennusominaisuudet, ja sen ansiosta optimaaliset työkappaleiden pinnat ja pitempi käyttöikä.
- Nopea ja helppo käsitellä.
- Välihylysyjen joustava käyttö.
- Täydellinen keskiöinti.

Käyttö:

Soveltuu poraukseen, kalvintaan, upotukseen ja myös poraustuurnien käyttöön.

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	69 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Ø D ₃	40 mm
kierre M	22

Ulkonema A-mitta	19,5 mm
Ø D ₂	46 mm
Leveys B	56 mm
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka