



Teräsviivain, taipuisa, kapea, ruostumaton matattu, asteikon nollapiste keskellä, Kokonaispituus: 500mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	461818 500
GTIN	4062406255046
Tuoteluokka	42G

Kuvaus

Malli:

Ruostumatonta jousiterästä. Siistit, elektrolyyttipäällystetyt, mustat jakoviivat ja numerot, kiiltävä pinta. Helppolukuinen. Vahingoittumisen estämiseksi reunat on pyöristetty. Ylä- ja alareunassa 1 mm:n jako. **Asteikon nollapiste keskellä.**

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	F8
Pituus	500 mm
Poikkileikkauksen leveys	18 mm
Poikkileikkauksen paksuus	0,5 mm
Standardi	EG II
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
Tuotetyyppi	Viivain

Palvelut

KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 500 mm	026200 500
---	------------