

Tajima**Rullamitta ja erikoisvahva suojakotelo, nauhan pituus: 10m****Tilaustiedot**

Tilausnumero	462335 10
GTIN	4975364025296
Tuoteluokka	46R

Kuvaus**Malli:**

Erittäin vankkatekoinen rullamitta G-Lock, **erikoisvahva suojakotelo**. Luistamaton kotelo. Liikuteltava, liukuva päätykappale, 3-kertaisesti niitattu. Automaattinen takaisinkelaus ja nauhan lukitus. Iskunvaimennin pienentää kuormitusta takaisinkelauksessa. Hyvin luettava asteikko etu- ja takapuolella. Mittanauha on keltainen ja merkinnät mustat ja punaiset, akryylipinnoitettu hyvän hankauslujuuden aikaansaamiseksi. Sisältää vyöpidikeen.

Tekninen kuvaus

Kotelon pituus	95 mm
Kotelon leveys	45 mm
Kotelon korkeus	98 mm
Nauhan leveys	25 mm
Standardi	EG II
Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

Palvelut

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 10/2 m

026240 10/2