

ALBRECHT

Präzisions Spannfutter

**Kiristysholkki-istukka, erittäin kapea, sisäjähdytyksellä, SK 40 A = 120,
Kiinnitysalue: 1-6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300772 1-6
GTIN	4250261554132
Tuoteluokka	34F

Kuvaus**Malli:**

- **Hiottu ulko- ja sisäkartio.**
- **Varret kovasorvattu.**
- **RFID/Balluf chip -poraus.**
- **Kiristysholkki kiinnitetään kiristysruuvilla takaa istukan läpi, kiristysmutteria ei tarvita!**

Etu:

Erittäin kapea malli mahdollistaa myös vaikeapääsyisten kohteiden työstön esim. valmistettaessa työkaluja tai muotteja.

Suuri työskentelyalue ja optimoitu muoto, joka vähentää värähtelyä. Jäähdytys kiristysholkin avulla työkalun kautta tai vartta myöten.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisesti.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysruuvin ja T-kahvavääntimen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806,

AB-kiristysavaimet 308820 - 308835,

GARANT-kiristysholkki nro 309563,

ALBRECHT-kiristysholkit nro 309572 - 309573.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	42 mm
----------	-------

Ulkonema A-mitta	120 mm
Ø D ₁	10,1 mm
Kiinnitysalue	1 - 6 mm
Ø D ₂	13,5 mm
Hyötypituus L _N	20 mm
Sovitin	SK 40 A = 120
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308825 40
Kiristysholkki, erittäin kapea Sisäjähdytys Nim. kiristys-Ø d 5 mm	309572 5
Kiristysholkki, erittäin kapea Sisäjähdytys Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309572 6
Kiristysholkki, erittäin kapeastiivistetty Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309573 6
Kiristysholkki, erittäin kapea Sisäjähdytys Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309572 4
Kiristysholkki, erittäin kapeastiivistetty Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309573 4
Kiristysholkki, erittäin kapeastiivistetty Nim. kiristys-Ø d 1 mm	309573 1
	309573 3

Kiristysholkki, erittäin kapeatiivistetty Nim. kiristys-Ø d 3 mm

Kiristysholkki, erittäin kapeatiivistetty Nim. kiristys-Ø d 5 mm

309573 5

Kiristysholkki, erittäin kapea Sisäjähdytys Nim. kiristys-Ø d 1 mm

309572 1

Kiristysholkki, erittäin kapea Sisäjähdytys Nim. kiristys-Ø d 3 mm

309572 3

Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40

308820 40

Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40

308835 40

Kiristysholkki, erittäin kapeatiivistetty Nim. kiristys-Ø d 2 mm

309573 2

Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40

308830 40

Kiristysholkki, erittäin kapea Sisäjähdytys Nim. kiristys-Ø d 2 mm

309572 2