

ALBRECHT

Präzisions Spannfutter

**Kiristysholkki-istukka, erittäin kapea., HSK-A 63 A = 120, Kiinnitysalue:
1-6mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 304982 1-6 |
| GTIN | 4250261554156 |
| Tuoteluokka | 34F |

Kuvaus**Malli:**

- HSK-työpinnat työstetty.
- Varret kovasorvattu.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- Kiristysholkki kiinnitetään kiristysruuvilla takaa istukan läpi, kiristysmutteria ei tarvita!

Etu:

Suuri työskentelyalue ja optimoitu muoto, joka vähentää värähtelyä. Jäähdytys kiristysholkin avulla työkalun kautta tai vartta myöten.

Erittäin kapea malli mahdollistaa myös vaikeapääsyisten kohteiden työstön esim. valmistettaessa työkaluja tai muotteja.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisesti.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysruuvin ja T-kahvavääntimen.

Erikoistarvike:

ALBRECHT -kiristysholkit nro 309572 ja 309573.

Jäähdytysaineputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, **kiristysholkki nro 309563.**

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|---------|
| Ø D ₁ | 10,1 mm |
| Ø D ₂ | 13,5 mm |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Ulkonema A-mitta | 120 mm |
| Ulko-Ø D | 44 mm |
| Kiinnitysalue | 1 - 6 mm |
| Hyötypituus L _N | 30 mm |
| Sovitin | HSK-A 63 A = 120 |
| Kiinnitysnormi | ISO 12164-1 |
| Kiinnitysnormi | DIN 69893 |
| Muoto | A |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm |
| Lastuamisstrategia | HSC |
| Ballufchip-reikä | kyllä |
| Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |

Tarvikkeet

| | |
|--|----------|
| Kiristysholkki, erittäin kapeatiivistetty Nim. kiristys-Ø d 4 mm | 309573 4 |
| Kiristysholkki, erittäin kapea Sisäjähdytys Nim. kiristys-Ø d 3 mm | 309572 3 |
| Kiristysholkki, erittäin kapeatiivistetty Nim. kiristys-Ø d 3 mm | 309573 3 |
| Kiristysholkki, erittäin kapeatiivistetty Nim. kiristys-Ø d 6 mm | 309573 6 |
| Kiristysholkki, erittäin kapea Sisäjähdytys Nim. kiristys-Ø d 5 mm | 309572 5 |
| Kiristysholkki, erittäin kapeatiivistetty Nim. kiristys-Ø d 2 mm | 309573 2 |
| Kiristysholkki, erittäin kapea Sisäjähdytys Nim. kiristys-Ø d 2 mm | 309572 2 |
| | 309572 4 |

Kiristysholkki, erittäin kapea Sisjäähdytys Nim. kiristys-Ø d
4 mm

Kiristysholkki, erittäin kapea Sisjäähdytys Nim. kiristys-Ø d
1 mm

309572 1

Kiristysholkki, erittäin kapea tiivistetty Nim. kiristys-Ø d 5
mm

309573 5

Kiristysholkki, erittäin kapea Sisjäähdytys Nim. kiristys-Ø d
6 mm

309572 6

Kiristysholkki, erittäin kapea tiivistetty Nim. kiristys-Ø d 1
mm

309573 1