

ALBRECHT

Präzisions Spannfutter

**Kiristysholkki-istukka, erittäin kapea, sisjäähdytyksellä, HSK-E 40 A = 75,
Kiinnitysalue: 1-6mm**

**Tilastiedot**

Tilausnumero	304981 1-6
GTIN	4250261554170
Tuoteluokka	34F

Kuvaus**Malli:**

- **HSK-työpinnat työstetty.**
- **Varret kovasorvattu.**
- **RFID/Balluff chip -poraus.**
- **Kiristysholkki kiinnitetään kiristysruuvilla takaa istukan läpi, kiristysmutteria ei tarvita!**

Etu:

Suuri työskentelyalue ja optimoitu muoto, joka vähentää värähtelyä. Jäähdytys kiristysholkin avulla työkalun kautta tai vartta myöten.

Erittäin kapea malli mahdollistaa myös vaikeapääsyisten kohteiden työstön esim. valmistettaessa työkaluja tai muotteja.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisesti.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysruuvin ja T-kahvavääntimen.

Erikoistarvike:

ALBRECHT -kiristysholkit nro 309572 ja 309573.

Hylsyavain nro 309890, **GARANT-kiristysholkki nro 309563.**

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	44 mm
Ø D ₁	10,1 mm

Ø D ₂	13,5 mm
Kiinnitysalue	1 - 6 mm
Ulkonema A-mitta	75 mm
Hyötypituus L _N	35 mm
Sovitin	HSK-E 40 A = 75
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

Tarvikkeet

Kiristysholkki, erittäin kapea Sisäjäähdytys Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309572 4
Kiristysholkki, erittäin kapea tiivistetty Nim. kiristys-Ø d 3 mm	309573 3
Kiristysholkki, erittäin kapea Sisäjäähdytys Nim. kiristys-Ø d 5 mm	309572 5
Kiristysholkki, erittäin kapea Sisäjäähdytys Nim. kiristys-Ø d 3 mm	309572 3
Kiristysholkki, erittäin kapea tiivistetty Nim. kiristys-Ø d 5 mm	309573 5
Kiristysholkki, erittäin kapea Sisäjäähdytys Nim. kiristys-Ø d 2 mm	309572 2
Kiristysholkki, erittäin kapea tiivistetty Nim. kiristys-Ø d 1 mm	309573 1
	309573 4

Kiristysholkki, erittäin kapeatiivistetty Nim. kiristys-Ø d 4 mm

Kiristysholkki, erittäin kapea Sisjäähdytys Nim. kiristys-Ø d 1 mm

309572 1

Kiristysholkki, erittäin kapeatiivistetty Nim. kiristys-Ø d 6 mm

309573 6

Kiristysholkki, erittäin kapeatiivistetty Nim. kiristys-Ø d 2 mm

309573 2

Kiristysholkki, erittäin kapea Sisjäähdytys Nim. kiristys-Ø d 6 mm

309572 6