

**CNMG 160608, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250204 HBT020
GTIN	4062406256197
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CNMG 160608 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PM
Lastuamissyvyys a_p : 0,8 - 5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 280 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 280 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,45 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	TiCN
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160608
Lastuamissyvyys a_p	0,8 - 5 mm

Laji	HBT020
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	PM
Nirkon säde	0,8 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä