

**DNMG 150608, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250784 HBT130
GTIN	4062406256401
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

DNMG 150608 HBT130 Laji: HBT130  
lastunmurtaja: MM  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 200 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 200 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pääkäyttöalue	M
Laji	HBT130
Pinnoitus	TiCN
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	MM

Syöttö f	0,12 - 0,45 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,5 - 5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä