

**DNMG 150604, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250783 HBT130
GTIN	4062406256388
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

DNMG 150604 HBT130 Laji: HBT130  
lastunmurtaja: MM  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 200 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 200 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

lastunmurtaja	MM
Pinnoitus	TiCN
Laji	HBT130
Syöttö f	0,12 - 0,45 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä