

**Garant****Eco-kääntöteränpidin DCLNL 95° kääntöterille CN.. vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250009 20/12
GTIN	4045197808936
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus.

Ulkopuolisella jäähdytyksellä.

**Huomautus:**

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 319001 - 319886 tai kun varren pituus on < 125 mm, lisäksi nro 317900.

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	DCLNR/L 2020K12
Pään pituus L <sub>1</sub>	29 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	26 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Aluslevy	259033 2
Varren koko	20 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kynsi, ruuvi, jousi	259036 8
Ruuvi aluslevylle	259027 2

Terän koko	12 mm
Sarja	Eco
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

### Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/250009-20/12>