

Garant**Eco-kääntöteränpidin DDJNL 93° kääntöterille DN. vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250601 16/11
GTIN	4045197808981
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytys tarkkuussuuttimien avulla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

Ulkopuolisella jäähdytyksellä.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317901 - 319886 tai kun varren pituus on 125 mm, lisäksi nro 317900.

Tekninen kuvaus

Ruuvi aluslevylle	259027 3
ISO-koodi pidin	DDJNR/L 1616H11
Sopiva kääntöterä	DN.. 1104..
Kokonaispituus L	100 mm
Aluslevy	269007 1
Varren koko	16 mm
Toimintaleveys L ₄	22 mm
Kynsi, ruuvi, jousi	259036 8
Pään pituus L ₁	33 mm

Terän koko	11 mm
Sarja	Eco
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/250601-16/11>