

Garant**Eco-kääntöteränpidin DWLNR 95° kääntöterille WN.. oikea****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251900 16/06
GTIN	4045197809018
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytys tarkkuussuuttimien avulla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

Ulkopuolisella jäähdytyksellä.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317901 - 319886 tai kun varren pituus on 125 mm, lisäksi nro 317900.

Tekninen kuvaus

Varren koko	16 mm
Aluslevy	259033 8
Terän koko	6 mm
Kynsi, ruuvi, jousi	259036 12
ISO-koodi pidin	DWLNR/L 1616H06
Kokonaispituus L	100 mm
Ruuvi aluslevylle	259027 1
Toimintaleveys L ₄	20 mm
Pään pituus L ₁	27 mm

Sopiva kääntöterä	WN.. 0604..
Sarja	Eco
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/251900-16/06>