

Garant**Eco-kääntöteränpidin SDJCL 93° kääntöterille DC.. vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260297 16/11
GTIN	4045197809100
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

GARANT eco-System-kääntöteränpidin sisäisellä jäähdytysaineen syötöllä terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus. Ulkopuolisella jäähdytyksellä.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317901 - 319886 tai kun varren pituus on 125 mm, lisäksi nro 317900.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	100 mm
Varren koko	16 mm
ISO-koodi pidin	SDJCR/L 1616H11
Terän koko	11 mm
Toimintaleveys L ₄	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269023 3
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Pään pituus L ₁	29 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 1

Aluslevy	269007 1
Sarja	Eco
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/260297-16/11>