



Kiinnitin mekaaniselle kiristysholkille, Ulko-Ø D: 120mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370125 120
GTIN	4059245292523
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Käyttö:

- Kiristysholkkien kiinnitykseen sisä- ja ulkopuolelta.
- Kiristysholkit kiinnitetään 2 lieriösokalla kiinnittimeen ja varmistetaan kiertymistä vastaan.

Raaka-aine:

Nikkelöity nuorrutusteräs

Tekninen kuvaus

Korkeus H	45 mm
Avainkoko SW	10 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

Tarvikkeet

Kiristysholkki, mekaaninenUlkopuolinen kiinnitys Ulko-Ø D 120 mm	370126 120
--	------------