



Teräsnauhamitta V2A ympärysmitalle ja Ø Nauhan leveys 35 mm, suurin mittausalueen koko: 5980mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	465684 5980
GTIN	2050002041271
Tuoteluokka	46R

Kuvaus

Malli:

Teräsnauhamitta **CJU** pyöreiden kappaleiden ympärysmitan ja halkaisijan mittaukseen. Jousiteräsmitan etupuolella on 2 laserjakoa ympärysmitan ja halkaisijan mittaukseen. Jakoviivojen etäisyys 1 mm. **Noniuslukema 0,1 mm**. Asteikon virherajat standardin DIN 866 mukaiset.

V2A-malli ruostumatonta jousiterästä.

Etu:

Helppokäyttöinen ja keskitysmahdollisuus leveän tukipinnan ansiosta. Parempi stabiilisuus. Nopeampi ja varmempi mittaus.

Huomautus:

Nauhamitat C lukemalla 0,05 mm ja nauhamitat mustalla pinnoitteella ovat saatavilla tilauksesta. Kiinteä versio CJU tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Mittausalue, ympärysmitta	4710 - 5980 mm
Vanteen paksuus	0,2 mm
Lukema	0,1 mm
Nauhan leveys	35 mm
Mittausalue, Ø	1500 - 1900 mm

Kalibrointi	G2
Tuotetyyppi	Nauhamitta

Palvelut

KalibrointiYmpärys nauhamitta Enimmäispituus 6000 mm	026280 6000
--	-------------