

## NOVOFLEX-B-sisäharja Rae SiC120, Tyyppi: 48



### Tilaustiedot

Tilausnumero	574490 48
GTIN	4013349528254
Tuoteluokka	57L

### Kuvaus

**Malli:**

Itsekeskittyvä sisäharja, jossa joustavat **piikarbidikuulat**. Kokonaispituus 200 mm

**Käyttö:**

**Reunanmuovaukseen, pintojen viimeistelyyn ja laahintaan.** Tekee **pinnoista tasaisesti hiottuja** laajoilla kantavilla pinnoilla. Sopii käsiporakoneisiin sekä seisoviin koneisiin. Suositeltu kierrosluku 350 – 700 min<sup>-1</sup>, kontaktaika 20 – 40 sekuntia.

**Huomautus:**

Älä käytä kuivana vaan hiontaöljyn nro 084205 kanssa.

### Tekninen kuvaus

Työskentelypituus L <sub>3</sub>	70 mm
Harjasten Ø D <sub>1</sub>	51 mm
Sopii reiän halkaisijalle	45,1 - 48 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	6,5 mm
Sarja	NOVOFLEX-B
Helamateriaali	Piikarbidi
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Rakeisuus	120
Suosittelun kierrosluku	350 - 700 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Sisäharja

---

## Tarvikkeet

Erittäin tehokas leikkuuöljy, mineraaliöljytönUV 80 Sisältö  
20 l

084205 20

Erittäin tehokas leikkuuöljy, mineraaliöljytönUV 80 Sisältö  
0,25 l

084205 0,25

Erittäin tehokas leikkuuöljy, mineraaliöljytönUV 80 Sisältö 5  
l

084205 5