



Kuusiokulmaruuvimeisseli, 90°– 100°, pitkä, kuulapää ja lyhyt varsi kromattu, Kuusikulma: 6mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 627381 6 |
| GTIN | 7610733282920 |
| Tuoteluokka | 63D |

Kuvaus

Malli:

Erittäin lyhyt varsi, jossa on joustava kulma (90°– 100°), kuulapää, jonka voi asettaa viistoon 30°:n kaltevuuteen. PB Swiss Tools -erikoiseseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Etu:

Joustava kulma lyhyessä varressa (90°– 100°).

90° sisäänvientiin: Myös vaikeasti saavutettavat kohdat voidaan tavoittaa hyvin.

100° työskentelyyn: Mahdollistettu käsitila takaa mukavan ja turvallisen työskentelyn.

Raaka-aine:

Pinta niklattu ja kromattu.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Pinta | kromattu |
| Kuusikulma | 6 mm |
| Kannan pituus | 191×19 mm |
| Raaka-aine | PB Swiss Tools -erikoiseseos |
| Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin |
| Pallopää pitkässä varressa | kyllä |
| 100 asteen kulma | kyllä |
| lyhyt varsi | kyllä |
| Pitkä malli | kyllä |
| Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |

