



Kuusiokulmaruuvimeisseli, 90°– 100°, pitkä, kuulapää ja lyhyt varsi jauhemaalattu, Kuusikulma: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	627382 10
GTIN	7610733283125
Tuoteluokka	63D

Kuvaus

Malli:

Erittäin lyhyt varsi, jossa on joustava kulma (90°– 100°), kuulapää, jonka voi asettaa viistoon 30°:n kaltevuuteen. PB Swiss Tools -erikoiseseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Etu:

Joustava kulma lyhyessä varressa (90°– 100°).

90° sisäänvientiin: Myös vaikeasti saavutettavat kohdat voidaan tavoittaa hyvin.

100° työskentelyyn: Mahdollistettu käsitila takaa mukavan ja turvallisen työskentelyn.

Raaka-aine:

Pinta niklattu, kromattu ja **jauhemaalattu**, oikea avain löytyy helposti selkeiden "Rainbow"-värikoodien avulla.

Tekninen kuvaus

Pinta	jauhemaalattu
Kannan pituus	230×28 mm
Kuusikulma	10 mm
Raaka-aine	PB Swiss Tools -erikoiseseos
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Pallopää pitkässä varressa	kyllä
100 asteen kulma	kyllä
lyhyt varsi	kyllä
Pitkä malli	kyllä

Tuotetyyppi

Ruuvitalta