



## Kuusiokulmaruuvimeisseli, 90°– 100°, pitkä, kuulapää ja lyhyt varsi jauhemaalattu, Kuusikulma: 6mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 627382 6      |
| GTIN         | 7610733283101 |
| Tuoteluokka  | 63D           |

### Kuvaus

#### Malli:

Erittäin lyhyt varsi, jossa on joustava kulma (90°– 100°), kuulapää, jonka voi asettaa viistoon 30°:n kaltevuuteen. PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

#### Etu:

Joustava kulma lyhyessä varressa (90°– 100°).

**90° sisäänvientiin:** Myös vaikeasti saavutettavat kohdat voidaan tavoittaa hyvin.

**100° työskentelyyn:** Mahdollistettu käsitila takaa mukavan ja turvallisen työskentelyn.

#### Raaka-aine:

Pinta niklattu, kromattu ja **jauhemaalattu**, oikea avain löytyy helposti selkeiden "Rainbow"-värikoodien avulla.

### Tekninen kuvaus

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Kuusikulma                 | 6 mm                        |
| Pinta                      | jauhemaalattu               |
| Kannan pituus              | 191×19 mm                   |
| Raaka-aine                 | PB Swiss Tools -erikoisseos |
| Irrotusprofiili            | kuusiokoloväännin           |
| Pallopää pitkässä varressa | kyllä                       |
| 100 asteen kulma           | kyllä                       |
| lyhyt varsi                | kyllä                       |
| Pitkä malli                | kyllä                       |

Tuotetyyppi

Ruuvitalta