

Garant

Työpiste, jossa sähkötoiminen korkeussäätö Kantokyky kork. 350 / 300 kg, tumma Eluplan-levy, Tyyppi: 2000

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920306 2000
GTIN	4062406261672
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Runko-osassa nostoyksikkö ja sivulla ja takana poikittaistuet, jotka lisäävät vakautta. 50 mm paksu tumma Eluplan-levy. Työpöytä **ilman** erotuslevyjä, asentaminen riviin ei ole mahdollista.

Pintakäsittely:

Mustat korkeussäädettävät jalat, antrasiitit RAL 7016 **jauhemaalattut** poikittaistuet.

Suositus:

Kevyet asennustyöt istuen ja seisoen.

Huomautus:

Enimmäiskantavuuden vuoksi tulisi käyttää vain siirrettäviä laatikstorunkoja.

Laatikstorunkojen asentamista työtason alle tulee välttää. Muiden osien asentaminen pienentää kuormituskykyä. Toimitus valmiiksi asennettuna.

Tekninen kuvaus

Työtason syvyys	750 mm
Leveys	2000 mm
Paino	98 kg
Työtason paksuus	50 mm
Työtason pituus	2000 mm
Syvyys	750 mm

Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	610 - 1200 mm
Nostonopeus	22 mm/s
Suurin kantavuus	300 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	300 kg
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Materiaalin paksuus	1 mm
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Tuotetyyppi	Työpöytä