



## Kiintolenkkiavainsarja, Avainten määrä: 5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	613810 5
GTIN	4013288214171
Tuoteluokka	63F

### Kuvaus

#### Malli:

Sopii erityisen hyvin ahtaisiin kohteisiin. 7,5 astetta kallistetun kidan ja kaksinkertaisen kuusiokulmageometrian yhdistelmän ansiosta saadaan aikaan kaksinkertainen määrä asetuskohtia. Kidan pieni palautuskulma tarttuu ruuvista 15 asteen välein.

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

#### Standardi:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

#### Toimituksen sisältö:

à 1 kiintolenkkiavain nro 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Koot 8; 10; 13; 17; 19

#### Huomautus:

**HUOMIO!**

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 613610

### Tekninen kuvaus

Avainten määrä	5
----------------	---

Avainkoon mitat	metriset mitat
Valmistajamerkintä	6003 Joker 5 sarja 1
Renkaan asento	15 astetta
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mattakromattu
Mittajärjestelmä metrinen	kyllä
Mittajärjestelmä tuuma	ei
Pitkä malli	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain

## Tarvikkeet

Kiintolenkkiavain Avainkoko 17 mm	613800 17
Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm	613800 8
Kiintolenkkiavain Avainkoko 19 mm	613800 19
Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm	613800 13
Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm	613800 10