



Kiintolenkkiavain, Avainkoko: 19mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	613800 19
GTIN	4013288212757
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Sopii erityisen hyvin ahtaisiin kohteisiin. 7,5 astetta kallistetun kidan ja kaksinkertaisen kuusiokulmageometrian yhdistelmän ansiosta saadaan aikaan kaksinkertainen määrä asetuskohtia. Kidan pieni palautuskulma tarttuu ruuvista 15 asteen välein.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 613600

Tekninen kuvaus

suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$	14 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avainkoko	19 mm
kidan enimmäiskorkeus h_1	9 mm
Avaimen pituus L	230 mm
Valmistajamerkintä	6003 Joker
Standardi	DIN 3113 A

Standardi	ISO 3318
Standardi	ISO 7738
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain