



## Ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, pyöröterästerä, Ristikantakoko: 1S



### Tilaustiedot

Tilausnumero	668270 1S
GTIN	4013288212191
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

#### Malli:

**Kraftform-kahva** iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

**Wera Lasertip-terä** runsasseosteista erikoisterästä, **mikrokarhea kärki**, kemiallisesti nikkelpinnoitettu. (Koot 0; 1S; 2S ilman Lasertip-käsittelyä, musta kärki).

### Tekninen kuvaus

Ristikantakoko	1
Teränkärki	musta
Vääntökuusikulma	kyllä
Kokonaispituus	79 mm
Ruuveille, joiden Ø on	2,1 – 3 mm
Terän pituus	25 mm
Valmistajamerkintä	355 PZ Stubby
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

