

Garant GRIDLINE

Työpenkki, vasemmalla 3 vetolaatikkoa, keskiosa avoin, oikealla ovi ja 1 vetolaatikko, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	921144 2000
GTIN	4062406352424
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikstorungossa keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatitot**, kantavuus 75 kg. Jaloissa muoviset suojarahat.

Keskiosan sisäänvedetty, avoin kotelo takaa ergonomisen istunnan.

Laatikoiden runko aina vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**. Laatikoiden etulevyt eri väreissä. Häiriösärmätön rakenne helpottaa puhdistusta ja tilan hyödyntämistä jakomateriaalien avulla (laatikot, kovavaahtolustat, urajakolistat). Laatikoiden kiinnitys 25 mm:n reikävälillä. Lukitusjärjestelmänä nastasynterilukko, jossa 5 lukitusnastaa, modulaarinen asennussarja. Liitettävissä lukitusjärjestelmään.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus (vasen) mm: 125, 150, 250

Vetolaatikon etukorkeus (oikea) mm: 125

Oven korkeus (oikea) mm: 375

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**. **Laatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20 × 20
Työtason pituus	2000 mm
Alarakenteen syvyys	700 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	800 kg
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Alarakenteen leveys	1900 mm
Paino	172 kg
Laatikostokehys hyötykorkeus	525 mm
Korkeus	850 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Laatikko laatikoiden etukorkeus 250 mm	927800 250
Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 003	950050 003