

**Kangasteippi sarja, 3 osaa, oranssi, Leveys×pituus(mm×m): 50X25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083616 50X25
GTIN	4042448180810
Tuoteluokka	08M

**Kuvaus****Malli:**

**tesa® 4671** -teipissä on rayonkangas, **se ei heijasta, on fluorensioiva** ja sopii lähes **kaikenlaiseen käyttöön**. Sen voi helposti **repäistä käsin**, voi **poistaa ilman jäämiä**, se kiinnittyy myös **karheille pinnoille** ja sen päälle voi **kirjoittaa**.

Neon-värinen tesa® 4671 -kangasteippi toimii varmasti ja luotettavasti erilaisissa käyttötarkoituksissa - soveltuu erityisesti erilaisten elementtien merkitsemiseen tai tapahtuma-alueille!

tesa® 4671 -kangasteippiä on saatavilla fluorensioivina neon-väreinä, ja ammattilaiset käyttävät sitä usein erilaisien elementtien näkyvään merkitsemiseen tai tapahtumien puitteissa. Se soveltuu useisiin eri käyttötarkoituksiin kuten esimerkiksi merkitsemiseen, kiinnittämiseen tai niputtamiseen. tesa® 4671 katkeaa helposti käsin, siihen on helppo tehdä merkintöjä, se ei heijasta ja sitä voidaan muotoilla. Akrylaattipinnoitetun kankaan ja luonnonkumista valmistetun liimamassan yhdistelmä mahdollistaa suuren hankauksenkeston. Kangasteippi irtoaa jälkiä jättämättä ja sitä on saatavilla seuraavina väreinä: neonvihreä, neonkeltainen, neonoranssi ja neonvaaleanpunainen.

**Huomautus:**

tesa®-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

**Tekninen kuvaus**

lämmönkestävyys enintään	140 °C
Lineri olemassa	ei
Kankaan tiheys	120
Venymiskyky	9 %
Vetolujuus	7 N/mm
Varaston ilmankosteus	50 - 70 %
Liimausvoima teräksessä	0,35 N/mm
Väri	oranssi
Liimamassa	luonnonkumi
Rungon materiaali	Tekstiili
Säilytyslämpötila	15 - 35 °C
Leveys	50 mm
Valmistajamerkintä	4671
Teippityyppi	Yksisivuinen
Pituus	25 m
Paksuus	0,28 mm
Tuotenimen määrite	oranssi
Tuotetyyppi	Teippi