

**Kangasteippi Sarjassa 4 osaa, keltainen, Leveysxpituus(mmxm): 38X25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083612 38X25
GTIN	4042448168412
Tuoteluokka	08M

Kuvaus**Malli:**

tesa® 4671 -teipissä on rayonkangas, **se ei heijasta, on fluoresoiva** ja sopii lähes **kaikenlaiseen käyttöön**. Sen voi helposti **repäistä käsin**, voi **poistaa ilman jäämiä**, se kiinnittyy myös **karheille pinnoille** ja sen päälle voi **kirjoittaa**.

Neon-värinen tesa® 4671 -kangasteippi toimii varmasti ja luotettavasti erilaisissa käyttötarkoituksissa - soveltuu erityisesti erilaisten elementtien merkitsemiseen tai tapahtuma-alueille!

tesa® 4671 -kangasteippiä on saatavilla fluoresoivina neon-väreinä, ja ammattilaiset käyttävät sitä usein erilaisien elementtien näkyvään merkitsemiseen tai tapahtumien puitteissa. Se soveltuu useisiin eri käyttötarkoituksiin kuten esimerkiksi merkitsemiseen, kiinnittämiseen tai niputtamiseen. tesa® 4671 katkeaa helposti käsin, siihen on helppo tehdä merkintöjä, se ei heijasta ja sitä voidaan muotoilla. Akrylaattipinnoitetun kankaan ja luonnonkumista valmistetun liimamassan yhdistelmä mahdollistaa suuren hankauksenkeston. Kangasteippi irtoaa jälkiä jättämättä ja sitä on saatavilla seuraavina väreinä: neonvihreä, neonkeltainen, neonoranssi ja neonvaaleanpunainen.

Huomautus:

tesa®-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Tekninen kuvaus

Venymiskyky	9 %
Väri	keltainen
Liimausvoima teräksessä	0,35 N/mm
Paksuus	0,28 mm
Valmistajamerkintä	4671
Säilytyslämpötila	15 - 35 °C
Teippityyppi	Yksisivuinen
Leveys	38 mm
lämmönkestävyys enintään	140 °C
Liimamassa	luonnonkumi
Rungon materiaali	Tekstiili
Pituus	25 m
Vetolujuus	7 N/mm
Kankaan tiheys	120
Lineri olemassa	ei
Varaston ilmankosteus	50 - 70 %
Tuotenimen määrite	keltainen
Tuotetyyppi	Teippi