

Garant**Kovametallikärkinen iskuporasarja, Poran Ø: 5-12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	789015 5-12
GTIN	4062406262976
Tuoteluokka	71C

Kuvaus**Malli:**

Suurikokoinen ja aggressiivinen keskiöntikärki mahdollistaa aktiivisen ja optimaalisen keskiöinnin porausvaiheen aikana. Innovatiivinen pään muotoilu lyhyillä, suorilla viistereunoilla tekee poraamisesta huomattavasti nopeampaa ja lisää selvästi vakautta myös teräsbetoniin porattaessa. Tärinäoptimoitu kierremuoto vahvistetulla ydinosalla. Poran ytimen halkaisija ja kierteen nousu on sovitettu täsmällisesti toisiinsa ja ne mahdollistavat siten tehokkaan voimansiirron poravasarausta kovametallikärkeen.

Etu:

- **Kierteen lyhyet viistereunat ja koverat leikkuupinnat mahdollistavat porajauheen nopean poiston.**
- **Kulumismerkit: arvioimaan, voidaanko terää käyttää vielä ankkurireikien poraamiseen.**
- **Ylimääräiset, erikoismuotoillut ydinterät: betonin tehokas murskaaminen.**

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja muurien poraamiseen – paras mahdollinen porausmukavuus.

Sisältö:

Säilytykseen: Muovikasetti
Iskupora nro 789010: à 1 kpl
koko 5; 6; 8, pituus 110 mm
koko 6; 8; 10; 12 Pituus 160 mm

Huomautus:

Erikoispitkiä poria (> 500 mm) käytettäessä poraaminen on aloitettava lyhyellä, halkaisijaltaan samankokoisella poralla, ettei pitkä pora murru taipuessaan.

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	SDS Plus
Tuotetyyppi	Kivipora

Tarvikkeet

Kovametallineniskupora SDS-Plus Ø × kokonaispituus 6X110 mm	789010 6X110
Kovametallineniskupora SDS-Plus Ø × kokonaispituus 5X110 mm	789010 5X110
Kovametallineniskupora SDS-Plus Ø × kokonaispituus 12X160 mm	789010 12X160
Kovametallineniskupora SDS-Plus Ø × kokonaispituus 8X160 mm	789010 8X160
Kovametallineniskupora SDS-Plus Ø × kokonaispituus 10X160 mm	789010 10X160
Kovametallineniskupora SDS-Plus Ø × kokonaispituus 8X110 mm	789010 8X110
Kovametallineniskupora SDS-Plus Ø × kokonaispituus 6X160 mm	789010 6X160