

**Hiusviivain, mustattu, kotelossa, Pituus: 500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	460100 500
GTIN	4062406264338
Tuoteluokka	42G

**Kuvaus****Malli:**

Karkaistut, hiotut ja hienoläpätyt hiusmittausreunat. Kiilamainen poikkipinta, terävä pää myös esim. kulmien, urien ja syvennysten tarkastukseen. Eristetty muovikahva suojaa käden lämmöltä. Vanhennettua erikoisterästä, molemmat viistereunat mustattu (kiiltämätön).

**Huomautus:**

Mittausreunan suoruustoleranssi koskee  $\pm 15$ :n kääntöaluetta symmetriatasoon nähden.

**Tekninen kuvaus**

Pituus	500 mm
Mittausreunan suoruustoleranssi	0,004 mm
Standardi	DIN 874
Raaka-aine	vanhennettua erikoisterästä
Viisteen pinta	mustattu (heijastamaton)
Pakkaus	Tasku
Kalibrointi	F6
Tuotetyyppi	Hiusviivain

**Palvelut**

KalibrointiHiusviivain Enimmäispituus 500 mm	026000 500
DAkS-kalibrointiHiusviivain Enimmäispituus 500 mm	026010 500

