

**VHB™-teippi, läpinäkyvä, Leveysxpituus(mmxm): 19X11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083787 19X11
GTIN	4054596308503
Tuoteluokka	08M

Kuvaus**Malli:**

3M™ 4910 on läpinäkyvä, ja niin sitä voidaan käyttää taustavalastujen, valoa läpäisevien kylttien, keinohartsilla vahvistetun lasin, metallin, lasin ja materiaalien, joissa on suuri pintaenergia (HSE), koristemateriaalin ja listojen, nimikylttien ja logojen asennukseen, paneelien liimaukseen ja vahvikkeiden kiinnityksiin.

Kaksipuolinen erittäin tehokas liimanauha puhdasta akrylaatti-tartunta-ainetta (VHB) pysyvästi pitävään kiinnitykseen. Hyvä lajittelupito, hyvä lämpö-, sää-, UV-säteily- ja liuotintenkestävyys. Erinomaiset tiivisysominaisuudet, tärinää vaimentava.

Huomautus:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita. Tilauksesta on saatavilla muita 3M™ VHB™ -teippejä eri vahvuuksina ja pituuksina.

Liimamassa: Akrylaatti

Pituus: 11 m

Leveys: 19 mm

Paksuus: 1 mm

Tekninen kuvaus

Liimausvoima teräksessä	4,8 N/mm
Valmistajamerkintä	4910
Liimamassa	Akrylaatti
Pituus	11 m

Leveys	19 mm
Paksuus	1 mm
Suojuksen materiaali	Silikonisoitu PE-kalvo
Väri	läpinäkyvä
Erytisominaisuus	mukautuva
Erytisominaisuus	vaimentava
Erytisominaisuus	kosteudenkestävä
Varaston ilmankosteus	50 %
Käyttö	Tiivistys
Käyttö	Asentaminen
Käyttö	Kiinnittäminen
Säilytyslämpötila	20 °C
Teippityyppi	Kaksi-puolinen
Vähimmäissäilyvyysaika	12 kk
Venymiskyky	300 %
Tuotenimen määrite	läpinäkyvä
Tuotetyyppi	Teippi