

Garant GRIDLINE

**Työpenkki, jossa on pyöräalusta, korkeus 850 mm bambutaso, 20×20G,  
Pöytälevyn pituus: 1500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	923621 1500
GTIN	4062406264482
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea, **kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus** estää laatikoiden avautumisen kuljetuksen aikana. Siirtoalusta, 2 kääntyvää ja 2 kiinteää pyörää Ø 100 mm, umpikuminen kulutuspinna. Työpenkkiä nostetaan tai lasketaan 2K-Haptoprene®-kahvan avulla tasaisesti, minkä vuoksi hyvä pito käyttöpaikassa tai helppo kuljetus. Pyöräalustan enimmäiskantavuus **400 kg** (työpenkki sisältöineen). Jaloissa muoviset suojapalat. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus.

**Sijoitus:**

Oven korkeus (vasen) mm: 525

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä (vasen): 1

Vetolaatikon etukorkeus (oikea) mm: 75, 100, 150, 200

**Pintakäsittely:**

Rungon, jalkaosien ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri RAL 7016, **pyöräalusta aina antrasiitti RAL 7016** (ei muutettavissa), **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Tekninen kuvaus**

Alarakenteen syvyys	700 mm
Korkeus	850 mm

Vetolaatikoiden hyötyala G	20 × 20
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
Työtason pituus	1500 mm
Työtason syvyys	750 mm
Paino	165 kg
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
pyörialustan enimmäiskantokyky	400 kg
Alarakenteen leveys	1300 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys G	20
Laatikostokehys hyötykorkeus	525 mm
Työtason paksuus	50 mm
Pistoketyyppi, tulo	F
Nimellisjännite	250 V
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

