

**Garant****Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt, Torx®-profiili: TX40****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 631809 TX40   |
| GTIN         | 4062406265410 |
| Tuoteluokka  | 61A           |

**Kuvaus****Malli:**

Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, mattakromattu.

**Tekninen kuvaus**

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Pituus          | 36 mm                         |
| vääntöpuolen Ø  | 12,5 mm                       |
| Profiilimitta A | 6,6 mm                        |
| Torx®-profiili  | TX40                          |
| Vääntönelikulma | 1/4 tuuma                     |
| Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
| Tuotetyyppi     | Avainhylsy                    |