

Garant**Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt, Torx®-profiili: TX10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	631809 TX10
GTIN	4062406265359
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Profiilimita A	2,7 mm
vääntöpuolen Ø	12,5 mm
Pituus	36 mm
Torx®-profiili	TX10
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Avainhylsy