

Garant**Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt, Torx®-profiili: TX15****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 637539 TX15 |
| GTIN | 4062406265427 |
| Tuoteluokka | 61A |

Kuvaus**Malli:**

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**.
Kirkas teräosa runsasseosteista erikoisterästä.

Standardi:**DIN 7422****Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Pituus | 43 mm |
| Profiilimitta A | 3,3 mm |
| vääntöpuolen Ø | 17,5 mm |
| Torx®-profiili | TX15 |
| Vääntönelikulma | 3/8 tuuma |
| Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
| Tuotetyyppi | Avainhylsy |

