

Garant**Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt, Torx®-profiili: TX25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	637539 TX25
GTIN	4062406265441
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Kirkas teräosa runsasseosteista erikoisterästä.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Profiilimita A	4,4 mm
Pituus	43 mm
Torx®-profiili	TX25
vääntöpuolen Ø	17,5 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Avainhylsy

