

SWISS TOOLS

Teräpä, Oikea, Järjestelmän/terän koko: ST/12**Tilastiedot**

Tilausnumero	264826 ST/12
GTIN	2050002059221
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Sopii:**

Sisäsorvauspitimen varret nro 320102, 320104, 320407, 320409 ja 320410.

Varaosa:

Kääntöteräruuvi saatavana tilauksesta.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäsorvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	35 mm
Katkaisu-/erotuskohta	25 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SDUCR
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	32 mm
Terän koko	11 mm

Keskisiirto L ₃	17 mm
Kääntöteräjärjestys	vasen ja neutraali
Asetuskulma	93 astetta
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää