

**Garant****Kierreleuat Vasenkätinen kierre, M-LH: M42****Tilaustiedot**

Tilausnumero	140620 M42
GTIN	4062406266196
Tuoteluokka	11K

**Kuvaus****Malli:**

Suljettu, uritettu muoto.

**1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Leikkaussuunta: Vasen

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 4,5 mm

Ulko-Ø: 90 mm

Korkeus: 36 mm

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	36 mm
Ulko-Ø	90 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Nousu	4,5 mm
Kierteen koko	M42

Kierretyyppi	M-LH
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Vasen
Tuotetyyppi	Kierreleuat

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		